

 Mazzei® 高性能耐食エジェクター パラメーターシート													
ガス吸入の場合:駆動水圧力34.32~347.30kPa													
駆動圧力		Model 287		Model 384		Model 484		Model 484X		Model 584		Model 684	
		1/2" ネジ接続		1/2" ネジ接続		1/2" & 3/4" ネジ接続		3/4" ネジ接続		1/2" & 3/4" ネジ接続		3/4" ネジ接続	
駆動水圧力	吐出圧力	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量
kPa	kPa	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min
34.32	0.00	1.10	0.24	2.54	0.28	4.31	2.61	4.31	3.70	7.57	4.16	12.72	4.29
	6.86				0.09		0.94		1.30		1.54		2.70
	13.73						0.17		0.32		0.60		1.45
	20.59						0.06		0.23		0.34		0.48
	27.46		(0.25)		(0.27)		0.03		(0.25)		0.15		(0.30)
68.65	0.00	1.17	0.47	3.60	1.67	6.13	4.55	6.13	6.19	10.71	6.90	17.98	6.26
	13.73		0.24		0.74		1.46		1.85		2.79		4.42
	34.32				0.16		0.34		0.54		0.81		1.71
	48.05						0.16		0.18		0.36		0.71
	54.92		(0.54)		(0.58)		0.06		(0.53)		0.24		(0.60)
102.97	0.00	1.55	0.94	4.39	3.13	7.49	5.96	7.49	8.37	13.13	8.22	22.03	7.31
	34.32		0.24		0.52		1.09		1.32		2.18		3.40
	48.05				0.29		0.62		0.72		1.28		2.09
	68.65						0.29				0.46		1.01
	82.38		(0.81)		(0.91)		0.12		(0.88)		0.23		(0.91)
138.27	0.00	1.89	1.42	5.07	4.18	8.67	6.94	8.67	10.14	15.18	9.70	25.44	11.14
	34.32		0.24		1.06		2.24		2.55		3.88		7.09
	68.65				0.30		0.60		0.70		1.37		2.69
	82.38						0.40		0.47		0.83		1.81
	102.97		(1.13)		(1.16)		0.22		(0.93)		0.42		(1.16)
172.60	0.00	2.16	1.65	5.64	4.51	9.69	7.44	9.69	11.71	16.96	10.94	28.43	13.02
	34.32		0.24		1.42		2.88		4.00		5.00		9.29
	68.65				0.54		0.97		0.98		2.27		3.90
	102.97						0.34		0.61		0.94		1.76
	138.27		(1.37)		(1.44)		0.17		(1.52)		0.35		(1.48)
206.92	0.00	2.38	1.65	6.21	4.72	10.60	7.83	10.60	12.95	18.58	12.32	31.15	14.37
	34.53		0.24		1.72		4.28		4.94		6.44		11.19
	69.07				0.71		1.84		1.58		3.20		5.62
	103.60				0.36		0.80		0.88		1.56		2.83
	139.12						0.32				0.87		1.62
241.24	0.00	2.61	1.89	6.70	4.90	11.43	8.28	11.43	14.44	20.06	13.42	33.65	15.60
	34.32		0.24		1.80		5.59		6.73		8.76		12.24
	68.65				0.85		2.58		2.25		4.42		7.73
	102.97				0.48		1.23		1.12		2.49		4.18
	138.27				0.27		0.64		0.87		1.32		2.64
275.57	0.00	2.80	2.12	7.15	5.05	12.23	8.58	12.23	15.55	21.46	14.52	35.96	16.56
	34.32		0.47		2.19		5.99		8.01		9.20		12.84
	68.65		0.24		1.08		3.53		3.46		5.15		9.91
	102.97				0.62		1.72		1.51		3.28		5.56
	138.27				0.37		0.88		1.13		1.99		3.84
309.89	0.00	2.99	2.12	7.61	5.48	12.98	9.10	12.98	15.58	22.75	14.92	38.15	17.45
	34.32		0.94		2.60		6.47		9.41		10.17		14.12
	68.65		0.24		1.35		3.96		4.24		5.99		11.15
	102.97				0.79		2.11		1.98		4.44		7.30
	138.27				0.49		1.36		1.21		2.74		4.64
347.30	0.00	3.14	2.12	7.99	5.91	13.66	9.81	13.66	16.00	24.00	15.65	40.20	19.84
	34.32		1.18		2.91		7.22		11.11		10.67		15.58
	68.65		0.24		1.64		4.27		5.50		7.59		13.43
	102.97				0.94		2.41		2.56		4.86		9.22
	138.27				0.60		1.66		1.60		3.63		5.69
172.60			1.30	1.16	2.37	3.79							
206.92				0.68	0.95	1.68	2.80						
241.24				0.41		1.07	1.78						
275.57	(2.74)		(2.78)		(2.88)	0.20	(2.29)		(3.16)	0.64	(2.95)	0.98	

 Mazzei® 高性能耐食エジェクター パラメーターシート													
ガス吸入の場合:駆動水圧力34.32~347.30kPa													
駆動圧力		Model 784		Model 878-2		Model 885X-2		Model 978-2		Model 1078-2		Model 1583	
		3/4" ネジ接続		1" ネジ接続		1" ネジ接続		1" ネジ接続		1" ネジ接続		1.5" ネジ接続	
駆動水圧力	吐出圧力	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量
kPa	kPa	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min
34.32	0.00	16.31	5.54	13.25	7.07	12.94	8.67	15.37	8.76	19.87	11.49	38.9	18.64
	6.86		4.66		2.56		4.29		2.43		3.02		8.09
	13.73		2.26		0.73		0.70		0.86		1.29		1.87
	20.59		1.02		0.19				0.43		0.71		0.98
	27.46		0.47						0.19				
		(0.32)		(0.28)		(0.28)		(0.27)		(0.28)		(0.31)	
68.65	0.00	23.09	9.15	18.74	16.02	18.28	12.71	21.76	14.15	28.08	18.95	55.0	40.27
	13.73		7.40		4.05		7.18		5.29		7.64		12.24
	34.32		2.70		1.35		0.87		1.47		1.96		3.93
	48.05		0.95		0.42				0.61		0.74		1.98
	54.92		0.44		0.29				0.40				1.37
		(0.63)		(0.61)		(0.53)		(0.56)		(0.57)		(0.61)	
102.97	0.00	28.27	13.64	22.94	17.02	22.41	18.12	26.65	17.93	34.41	22.94	67.4	54.23
	34.32		7.80		3.52		3.74		4.18		6.19		10.26
	48.05		4.15		1.81		1.62		2.66		3.71		6.57
	68.65		1.95		0.35				1.17		1.60		2.95
	82.38		0.91						0.61		1.02		2.00
		(0.91)		(0.88)		(0.77)		(0.84)		(0.92)		(0.91)	
138.27	0.00	32.66	15.95	26.50	20.91	25.85	22.25	30.77	20.83	39.74	25.96	77.8	62.86
	34.32		10.05		5.94		6.41		6.89		10.46		16.82
	68.65		3.81		2.05		1.71		2.87		4.05		7.01
	82.38		2.35		1.29				1.91		2.67		4.44
	102.97		1.15		0.83				1.01		1.53		3.36
		(1.23)		(1.16)		(0.98)		(1.18)		(1.22)		(1.26)	
172.60	0.00	36.53	18.92	29.64	21.14	28.92	27.00	34.41	22.68	44.44	28.76	87.0	65.83
	34.32		13.76		8.23		13.19		8.83		15.72		23.03
	68.65		6.62		3.21		3.38		4.10		6.77		11.10
	102.97		1.58		1.62		1.33		2.19		3.55		5.58
	138.27				0.58				0.82		1.61		3.70
		(1.57)		(1.48)		(1.20)		(1.46)		(1.54)		(1.55)	
206.92	0.00	40.01	22.77	32.48	24.10	31.68	31.59	37.66	23.50	48.68	33.33	95.3	74.72
	34.53		15.37		12.33		21.85		12.57		21.92		26.75
	69.07		9.60		5.38		5.82		5.96		9.68		14.57
	103.60		4.54		3.02		2.63		3.40		5.30		7.71
	139.12		2.00		1.41		0.99		1.81		2.89		4.22
	173.65	(1.86)		(1.84)	0.99	(1.44)		(1.86)	0.69	(1.83)	1.14	(1.83)	3.13
241.24	0.00	43.19	21.93	35.05	24.50	34.22	41.28	40.69	22.76	52.57	34.94	103.0	76.19
	34.32		17.98		16.22		12.97		13.77		24.97		32.27
	68.65		14.06		6.65		7.57		7.68		11.67		17.11
	102.97		7.19		4.10		3.76		5.20		6.46		10.40
	138.27		3.89		2.26		2.05		3.24		4.27		6.40
	172.60	(2.18)	1.93	(2.12)	1.57	(1.69)		(2.13)	1.56	(2.11)	2.59	(2.07)	4.86
275.57	0.00	46.18	25.00	37.47	26.36	36.56	38.17	43.49	24.57	56.21	37.70	110.1	81.86
	34.32		21.18		19.19		18.52		18.27		27.35		37.39
	68.65		16.93		8.31		10.06		9.57		14.84		20.50
	102.97		9.67		5.51		5.32		6.23		8.93		13.42
	138.27		5.43		3.15		3.25		4.08		6.17		8.91
	172.60	(2.39)	3.35	(2.42)	2.29	(1.90)	2.13	(2.41)	2.61	(2.42)	3.81	(2.35)	5.79
	206.92		1.50		1.18				1.57		2.08		4.58
309.89	0.00	48.98	26.66	39.74	31.59	38.80	36.43	46.14	25.90	59.61	40.57	116.8	91.74
	34.32		22.74		19.91		22.99		20.07		29.66		46.01
	68.65		18.20		9.81		12.85		11.08		18.11		24.20
	102.97		13.73		6.04		6.94		7.64		10.99		16.04
	138.27		7.06		4.24		4.32		5.27		7.45		11.07
	172.60	(2.67)	4.49	(2.70)	2.44	(2.18)	3.08	(2.72)	3.43	(2.72)	5.34	(2.64)	7.67
	206.92		2.85		1.97		1.67		2.29		3.33		6.13
	241.24		1.21		1.03				1.34		2.14		4.33
347.30	0.00	51.63	27.45	41.90	30.64	40.88	39.59	48.64	28.87	62.83	41.41	123.1	92.10
	34.32		24.53		23.02		23.43		22.82		31.36		51.66
	68.65		20.34		11.26		15.22		12.75		19.99		27.89
	102.97		16.88		7.64		8.39		9.12		12.13		19.56
	138.27		9.61		4.90		5.33		6.49		7.64		13.32
	172.60	(3.01)	6.44	(2.97)	3.96	(2.53)	3.58	(2.96)	4.73	(3.09)	6.02	(2.95)	8.93
	206.92		4.38		2.19		2.30		3.22		4.10		6.59
	241.24		2.84		2.07				2.17		2.50		4.63
	275.57		1.32		0.53				1.19		1.48		3.18

(数値) は、エジェクターがガス吸入しなくなる吐出側の圧力となります

 Mazzei® 高性能耐食エジェクター パラメーターシート													
ガス吸入の場合:駆動水圧力34.32~347.30kPa													
駆動圧力		Model 1584		Model 1585X		Model 1587		Model 2081		Model 3090		Model 4091	
		1.5" ネジ接続		1.5" ネジ接続		1.5" ネジ接続		2" ネジ接続		3" ネジ接続		4" ネジ接続	
駆動水圧力	吐出圧力	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量
kPa	kPa	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min
34.32	0.00	68.3 (0.28)	22.18	38.9 (0.25)	26.62	64.2 (0.29)	31.12	125 (0.32)		276 (0.28)		496 (0.32)	566.4
	6.86		18.88		5.67		10.32						543.5
	13.73		15.01		3.27		7.40						493.6
	20.59		9.71				4.11						444.1
	27.46		5.04										291.7
68.65	0.00	96.6 (0.60)	46.26	55.0 (0.46)	30.67	90.8 (0.61)	60.30	174 (0.63)	199	390 (0.60)	338.3	704 (0.62)	863.8
	13.73		34.18		9.46		28.85		108		299.9		616.0
	34.32		17.51		5.52		10.24		29		179.0		446.0
	48.05		9.71				4.60		23		138.2		409.8
	54.92		5.98				2.38		16		14.2		341.8
102.97	0.00	118.3 (0.91)	67.97	67.4 (0.66)	55.35	111.2 (0.95)	72.60	216 (0.94)	247	481 (0.95)	464.9	859 (0.92)	1111.6
	34.32		33.86		8.85		20.13		71		316.3		613.7
	48.05		21.58		5.52		12.64		38		199.4		527.6
	68.65		11.27		0.10		6.48		30		123.9		301.3
	82.38		4.42				4.28		19		56.6		183.4
138.27	0.00	136.6 (1.20)	80.24	77.8 (0.89)	61.73	128.4 (1.20)	81.69	250 (1.23)	286	553 (1.20)	537.4	995 (1.23)	1073.0
	34.32		48.21		14.69		30.33		115		401.5		742.8
	68.65		19.39		6.01		12.06		42		184.4		380.3
	82.38		14.70		3.03		8.87		37		139.7		330.8
	102.97		5.98				5.67		29		101.2		251.3
172.60	0.00	152.7 (1.51)	87.32	87.0 (1.08)	68.65	143.5 (1.55)	92.31	276 (1.57)	316	621 (1.57)	585.8	1113 (1.57)	1127.7
	34.32		60.86		22.94		42.98		172		472.8		798.1
	68.65		31.02		9.58		20.51		65		255.3		550.3
	102.97		15.64		3.81		9.01		41		148.0		299.1
	138.27		5.67				4.63		25				
206.92	0.00	167.3 (1.83)	91.57	95.3 (1.36)	79.89	157.2 (1.80)	108.79	303 (1.83)	346	678 (1.79)	649.2	1219 (1.83)	1210.4
	34.53		72.10		28.71		54.08		221		537.4		842.2
	69.07		46.92		12.13		25.87		100		321.0		597.8
	103.60		25.66		6.98		14.17		50		182.0		434.7
	139.12		13.45		0.10		8.25		42		119.2		296.8
241.24	0.00	180.7 (2.14)	97.23	103.0 (1.58)	82.87	169.8 (2.04)	108.89	329 (2.14)	377	734 (2.07)	683.9	1313 (2.14)	1295.9
	34.32		81.87		36.90		67.80		264		587.4		1063.7
	68.65		58.25		16.15		33.45		135		352.7		847.3
	102.97		34.18		9.72		19.65		66		213.0		568.4
	138.27		18.77		4.97		12.76		51		141.2		371.6
275.57	0.00	193.1 (2.46)	100.06	110.1 (1.79)	83.57	181.6 (2.33)	120.36	352 (2.36)	403	783 (2.29)	641.6	1404 (2.46)	1349.2
	34.32		89.07		41.27		89.55		299		586.2		1143.6
	68.65		69.77		21.38		40.98		162		374.8		894.3
	102.97		46.60		11.76		24.75		94		251.1		618.2
	138.27		28.18		7.87		17.09		59		166.1		439.2
309.89	0.00	204.8 (2.78)	104.78	116.8 (2.02)	108.50	192.6 (2.69)	126.18	371 (2.67)	424	829 (2.53)	702.1	1491 (2.74)	1469.8
	34.32		93.23		49.75		98.12		329		661.3		1236.5
	68.65		74.44		24.15		43.03		204		480.0		1050.7
	102.97		52.40		15.36		27.79		122		354.0		761.0
	138.27		34.81		10.20		18.85		68		224.3		561.6
347.30	0.00	215.9 (2.99)	106.67	123.1 (2.28)	96.15	203.0 (2.88)	127.12	394 (2.92)	450	874 (2.85)	730.8	1571 (3.03)	1482.3
	34.32		98.13		61.16		104.80		359		668.4		1387.7
	68.65		82.89		26.76		52.63		245		551.0		1231.9
	102.97		62.83		18.00		33.35		152		371.6		874.0
	138.27		45.64		12.95		24.42		92		258.8		629.6
	172.60		32.28		8.29		17.65		66		201.1		504.9
	206.92		22.21		3.01		10.74		59		144.2		389.4
	241.24		15.02				9.27		52		106.5		285.5
	275.57		8.78				6.80		35				212.4

(数値) は、エジェクターがガス吸入しなくなる吐出側の圧力となります

 Mazzei® 高性能耐食エジェクター パラメーターシート													
ガス吸入の場合:駆動水圧力413.84~827.68kPa													
駆動圧力		Model 287		Model 384		Model 484		Model 484X		Model 584		Model 684	
		1/2" ネジ接続		1/2" ネジ接続		1/2" & 3/4" ネジ接続		3/4" ネジ接続		1/2" & 3/4" ネジ接続		3/4" ネジ接続	
駆動水圧力	吐出圧力	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量
kPa	kPa	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min
413.84	0.00	3.44	2.83	8.78	6.37	14.99	9.53	14.99	17.29	26.27	17.11	44.06	20.20
	34.32		0.50		3.76		8.04		14.32		12.61		16.52
	68.65				2.07		5.56		7.73		9.95		14.88
	102.97				1.33		3.61		4.81		6.44		13.02
	138.27				0.86		2.42		2.49		4.74		8.12
	206.92				0.46		1.17		1.31		2.70		4.43
	241.24				0.27		0.77		1.01		2.05		3.21
	275.57						0.60				1.35		2.49
	309.89										0.97		1.53
		(3.30)		(3.33)		(3.57)		(2.70)		(3.76)		(3.52)	
482.49	0.00	3.71	3.30	9.46	6.84	16.20	9.78	16.20	18.74	28.39	17.29	47.58	20.26
	34.32		0.70		4.54		8.75		14.92		13.60		18.69
	68.65				2.62		6.89		9.89		11.14		16.60
	102.97				1.73		4.79		7.17		8.12		14.86
	138.27				1.14		3.32		3.58		6.05		12.79
	206.92				0.63		1.86		1.76		3.82		6.44
	275.57				0.41		1.06		1.14		2.21		3.85
	309.89						0.77		0.85		1.81		2.81
	345.19						0.49				1.28		2.11
	379.52										0.83		1.34
		(3.87)		(3.84)		(4.11)		(3.23)		(4.43)		(4.10)	
551.13	0.00	3.97	3.30	10.11	7.53	17.30	10.10	17.30	19.02	30.32	17.94	50.87	20.26
	34.32		0.50		5.32		9.45		18.05		14.67		19.76
	68.65				3.16		7.57		13.61		12.40		17.31
	102.97				2.25		5.57		8.64		10.36		16.28
	138.27				1.57		4.03		4.75		7.56		15.19
	206.92				0.88		2.40		2.40		4.93		8.05
	275.57				0.58		1.42		1.49		3.36		5.16
	345.19				0.41		0.79		1.01		2.20		3.13
	413.84						0.44				1.27		2.04
	448.16										0.83		1.45
		(4.43)		(4.35)		(4.64)		(3.65)		(5.10)		(4.71)	
620.76	0.00	4.20	3.30	10.75	8.12	18.36	10.36	18.36	20.12	32.17	18.21	53.94	20.37
	34.32		0.50		6.08		9.62		18.76		15.47		20.00
	68.65				3.70		8.33		15.54		13.64		18.62
	102.97				1.95		4.84		7.55		9.34		16.23
	138.27				1.09		2.93		3.40		6.12		11.67
	206.92				0.73		2.06		2.14		4.17		7.00
	275.57				0.52		1.29		1.39		2.77		4.79
	345.19				0.39		0.75				1.83		3.38
	413.84						0.42				1.08		1.99
	482.49										0.84		1.41
	516.81										0.84		1.41
		(4.99)		(4.99)		(5.20)		(4.13)		(5.66)		(5.34)	
689.41	0.00	4.43	3.30	11.32	8.43	19.34	10.38	19.34	20.96	33.91	18.55	56.85	20.60
	34.32		0.50		6.57		9.88		20.15		16.64		20.39
	68.65				4.22		8.94		17.28		14.35		19.86
	102.97				2.23		5.77		8.85		10.92		18.03
	138.27				1.29		3.60		4.88		6.81		15.58
	206.92				0.92		2.60		2.86		5.20		8.53
	275.57				0.67		1.67		1.88		3.63		6.19
	345.19				0.51		1.01		1.29		2.48		4.49
	413.84				0.37						1.60		3.14
	482.49										0.96		1.86
	551.13										0.96		1.86
		(5.55)		(5.55)		(5.83)		(4.60)		(6.33)		(5.98)	
827.68	0.00	4.84	3.30	12.38	9.24	21.20	10.79	21.20	23.01	37.17	19.05	62.30	20.70
	34.53				7.25		10.36		22.20		18.17		20.41
	69.07				5.28		9.92		20.15		15.82		20.10
	139.12				2.90		7.27		12.33		13.00		18.82
	208.18				1.80		5.08		7.08		8.76		18.16
	277.25				1.27		3.69		3.99		6.59		12.88
	347.30				0.96		2.79		2.66		5.10		8.55
	416.37				0.72		1.98		1.98		3.61		6.48
	485.43				0.58		1.35		1.43		2.94		5.14
	554.50				0.48		0.96				2.07		3.91
	624.55										1.48		2.80
	693.61										0.88		1.77
		(6.68)		(6.81)		(7.01)		(5.62)		(7.52)		(7.17)	

(数値) は、エジェクターがガスを吸入しなくなる吐出側の圧力となります

 Mazzei® 高性能耐食エジェクター パラメーターシート													
ガス吸入の場合:駆動水圧力413.84~827.68kPa													
駆動圧力		Model 784		Model 878-2		Model 885X-2		Model 978-2		Model 1078-2		Model 1583	
		3/4" ネジ接続		1" ネジ接続		1" ネジ接続		1" ネジ接続		1" ネジ接続		1.5" ネジ接続	
駆動水圧力	吐出圧力	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量
kPa	kPa	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min
413.84	0.00	56.55	28.03	45.91	33.70	44.78	56.90	53.29	34.50	68.81	43.20	134.8	101.10
	34.32		27.12		25.92		27.51		26.91		36.04		70.92
	68.65		23.34		15.80		21.31		17.61		27.17		35.67
	102.97		20.82		9.56		10.86		11.66		16.30		24.82
	138.27		16.54		6.93		7.73		8.58		11.52		18.69
	206.92		7.33		3.69		4.13		5.06		6.62		9.81
	241.24		4.91		2.74		3.10		3.74		4.89		7.96
	275.57		3.82		2.06		1.42		2.68		3.45		5.63
	309.89		2.31		1.14				1.75		2.15		4.91
		(3.52)		(3.60)		(3.02)		(3.62)		(3.59)		(3.47)	
482.49	0.00	61.09	28.32	49.58	36.39	48.37	63.98	57.53	34.77	74.34	47.43	145.6	113.96
	34.32		28.23		28.37		29.98		29.63		38.60		89.22
	68.65		25.82		19.21		21.87		23.30		31.86		47.36
	102.97		23.45		12.06		14.12		15.11		21.86		31.71
	138.27		21.88		9.03		10.66		10.84		15.03		22.52
	206.92		10.53		5.33		6.07		7.07		9.28		12.96
	275.57		6.37		3.21		3.62		4.35		5.89		8.52
	309.89		4.63		2.38		2.55		3.26		4.14		5.93
	345.19		3.57		1.95				2.26		3.32		5.68
	379.52		1.98		1.04				1.37		2.14		5.23
		(4.10)		(4.10)		(3.59)		(4.22)		(4.14)		(3.99)	
551.13	0.00	65.33	28.80	53.03	38.34	51.74	72.98	61.51	36.05	79.49	49.85	155.7	117.76
	34.32		28.38		30.68		28.87		31.80		42.30		93.53
	68.65		27.39		23.56		26.06		26.39		35.34		51.17
	102.97		25.54		14.63		16.19		18.00		27.27		34.21
	138.27		24.39		10.95		13.55		13.15		18.65		27.79
	206.92		16.12		6.66		7.67		8.99		11.66		17.72
	275.57		8.68		4.28		4.79		5.49		8.04		11.25
	345.19		5.54		2.75		2.95		3.52		4.81		7.11
	413.84		2.96		1.80				1.93		2.98		5.85
	448.16		1.68		1.11				1.76		2.15		4.19
		(4.71)		(4.75)		(4.01)		(4.75)		(4.82)		(4.57)	
620.76	0.00	69.27	29.26	56.25	40.28	54.84	79.36	65.25	41.49	84.29	53.22	165.1	123.97
	34.32		29.27		32.86		32.26		32.95		45.45		98.36
	68.65		29.14		26.65		29.10		28.87		38.59		65.86
	102.97		26.55		12.74		16.54		15.66		23.08		33.69
	138.27		22.77		8.19		9.34		10.69		13.90		22.35
	206.92		11.94		5.73		6.17		7.56		9.84		14.87
	275.57		7.77		3.74		4.16		4.68		7.04		10.35
	345.19		5.21		2.43		2.19		3.42		4.33		6.09
	413.84		2.71		1.61				2.10		2.78		3.38
	482.49		1.72		1.00				1.72		2.01		0.00
	516.81	(5.34)		(5.32)		(4.64)		(5.37)		(5.41)		(5.14)	
689.41	0.00	73.01	29.29	59.27	41.86	57.83	87.30	68.77	42.91	88.83	55.07	174.0	131.72
	34.32		29.67		34.20		34.67		35.94		48.64		109.09
	68.65		29.05		29.66		30.76		31.80		41.44		78.59
	102.97		27.53		14.62		20.10		18.44		29.67		38.14
	138.27		24.85		9.59		11.38		13.08		17.54		26.05
	206.92		16.87		6.87		7.52		9.09		12.17		18.11
	275.57		9.85		4.76		5.36		6.29		8.53		12.58
	345.19		6.88		3.43		3.70		4.60		5.97		9.09
	413.84		4.55		2.41				3.29		3.96		8.22
	482.49		2.34		1.38				2.10		2.63		6.31
	551.13	(5.98)		(5.94)		(5.13)		(5.98)		(6.05)		(5.72)	
827.68	0.00	79.98	29.92	64.91	46.31	63.36	98.89	75.36	44.34	97.31	58.85	190.7	139.70
	34.53		30.00		38.25		37.67		38.60		52.36		117.30
	69.07		29.83		33.44		34.58		33.87		46.23		102.04
	139.12		29.56		19.78		24.92		22.83		36.72		50.57
	208.18		27.04		12.36		13.48		15.79		22.18		33.56
	277.25		26.00		9.07		10.12		11.31		15.86		25.17
	347.30		16.28		6.87		7.97		7.58		11.82		18.73
	416.37		10.67		5.12		5.49		6.33		9.06		13.84
	485.43		7.88		3.72		4.68		4.75		6.69		9.71
	554.50		5.59		2.71		1.82		3.68		4.86		9.38
	624.55		3.46		2.18				2.63		3.18		7.61
	693.61	(7.17)		(7.14)		(5.98)		(7.24)		(7.17)		(6.92)	

(数値) は、エジェクターがガス吸入しなくなる吐出側の圧力となります

 Mazzei® 高性能耐食エジェクター パラメーターシート													
ガス吸入の場合:駆動水圧力413.84~827.68kPa													
駆動圧力		Model 1584		Model 1585X		Model 1587		Model 2081		Model 3090		Model 4091	
		1.5" ネジ接続		1.5" ネジ接続		1.5" ネジ接続		2" ネジ接続		3" ネジ接続		4" ネジ接続	
駆動水圧力	吐出圧力	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量
kPa	kPa	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min
413.84	0.00	236.6	112.34	134.8	109.79	222.4	144.75	431	494	958	807.1	1722	1852.1
	34.32		103.44		85.96		118.34		408		736.3		1784.2
	68.65		90.10		36.72		76.43		315		611.7		1621.3
	102.97		74.44		24.37		45.35		199		439.0		1387.7
	138.27		56.94		16.83		33.88		142		297.4		1086.9
	206.92		32.28		8.78		19.09		72		195.4		668.1
	241.24		25.03		4.80		15.10		66		147.3		502.7
	275.57		17.51				11.01		60		104.8		339.8
	309.89		12.21				10.33		49		127.4		242.3
		(3.62)		(2.69)		(3.51)		(3.52)		(3.45)		(3.59)	
482.49	0.00	255.5	115.17	145.6	123.33	(4.01)		466	533	1037	855.3		
	34.32		109.54		100.84				451		807.1		
	68.65		98.13		42.64				373		716.5		
	102.97		84.60		28.30				268		594.7		
	138.27		71.10		21.95				191		388.0		
	206.92		43.40		12.70				93		271.9		
	275.57		26.61		5.80				72		152.9		
	309.89		20.33						67		118.9		
	345.19		15.64						59		93.5		
	379.52		10.02								42.5		
		(4.22)		(3.14)		(4.01)		(4.11)					
551.13	0.00	273.1	117.06	155.7	130.44	(4.64)		496	567	1109	934.6		
	34.32		113.18		110.29				487		877.9		
	68.65		105.23		56.71				422		764.6		
	102.97		94.27		37.45				329		637.2		
	138.27		82.21		27.86				229		523.9		
	206.92		55.32		16.28				132		328.5		
	275.57		37.66		10.49				83		235.1		
	345.19		23.15		0.70				72		121.8		
	413.84		13.14						57		31.2		
	448.16		8.47						40		5.7		
		(4.78)		(3.59)		(4.64)		(4.68)		(4.75)			
620.76	0.00	289.7	118.00	165.1	137.62	(5.20)		526		1173	991.2		
	34.32		116.47		110.70						962.9		
	68.65		110.63		65.29						906.2		
	138.27		91.49		31.09						625.9		
	206.92		67.12		19.79						376.7		
	275.57		46.28		13.06						297.4		
	345.19		32.28		6.24						215.2		
	413.84		21.90								141.6		
	482.49		12.52								70.8		
	516.81		8.47								22.7		
		(5.41)		(4.04)		(5.20)		(5.31)		(5.38)			
689.41	0.00	305.4	118.94	174.0	150.19	(5.76)		556		1238	934.6		
	34.32		119.06		118.34						877.9		
	68.65		115.74		89.02						628.7		
	138.27		98.48		36.28						574.9		
	206.92		79.50		24.33						356.8		
	275.57		57.59		15.85						280.4		
	345.19		42.12		10.30						203.9		
	413.84		29.12		3.38						147.3		
	482.49		20.02								104.8		
	551.13		11.90								42.5		
		(6.05)		(4.44)		(5.76)		(5.84)		(5.98)			
827.68	0.00	334.5	122.72	190.7	159.36	(6.88)							
	34.53		121.66		123.84								
	69.07		120.54		110.50								
	139.12		112.08		47.36								
	208.18		98.48		30.67								
	277.25		80.17		21.82								
	347.30		61.52		16.76								
	416.37		46.60		10.50								
	485.43		35.76		3.94								
	554.50		25.98										
	624.55		17.51										
	693.61		10.34										
		(7.24)		(5.29)		(6.88)							

(数値) は、エジェクターがガス吸入しなくなる吐出側の圧力となります

 Mazzei® 高性能耐食エジェクター パラメーターシート													
液吸入の場合：駆動水圧力34.32~347.30kPa													
駆動圧力		Model 283		Model 287		Model 384		Model 384X		Model 484		Model 484X	
		1/2" ネジ接続		1/2" ネジ接続		1/2" ネジ接続		1/2" ネジ接続		1/2" & 3/4" ネジ接続		3/4" ネジ接続	
駆動水圧力	吐出圧力	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量
kPa	kPa	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min
34.32	0.00	0.64	0.20	1.10	0.33	2.69	0.65	2.69	0.74	4.50	0.92	4.50	1.48
	6.86		0.13		0.16		0.55		0.55		0.66		1.05
	13.73		0.07		0.11		0.47		0.25		0.42		0.75
	20.59				0.08		0.32				0.06		0.46
	27.46		(0.25)		(0.25)		(0.27)		(0.20)		(0.31)		(0.25)
68.65	0.00	0.91	0.30	1.21	0.39	3.79	0.97	3.79	1.11	6.40	1.18	6.40	1.88
	13.73		0.18		0.30		0.73		0.86		0.88		1.46
	34.32		0.08		0.12		0.48				0.38		0.75
	48.05				0.05		0.13				0.18		0.24
	54.92		(0.49)		(0.54)		(0.58)		(0.46)		(0.59)		(0.53)
102.97	0.00	1.06	0.34	1.59	0.43	4.66	0.84	4.66	1.75	7.83	1.18	7.83	2.44
	34.32		0.17		0.26		0.72		0.74		0.72		1.32
	48.05		0.11		0.18		0.53		0.26		0.52		0.99
	68.65				0.08		0.31				0.06		
	82.38		(0.74)		(0.81)		(0.91)		(0.68)		(0.88)		(0.68)
138.27	0.00	1.21	0.37	1.93	0.44	5.37	0.82	5.37	1.87	9.01	1.14	9.01	2.49
	34.32		0.23		0.38		0.83		1.08		0.99		1.74
	68.65		0.13		0.21		0.58		0.19		0.60		0.84
	82.38		0.04		0.12		0.40				0.49		0.53
	102.97		(1.06)		(1.13)		0.16		(0.87)		(1.20)		(0.93)
172.60	0.00	1.32	0.37	2.20	0.49	6.02	0.89	6.02	2.09	10.11	1.13	10.11	2.50
	34.32		0.30		0.44		0.90		1.41		1.09		2.03
	68.65		0.16		0.28		0.80		0.71		0.87		1.39
	102.97		0.04		0.15		0.42				0.47		0.63
	138.27		(1.30)		(1.37)		(1.44)		(1.06)		(1.52)		(1.16)
206.92	0.00	1.48	0.38	2.46	0.50	6.59	0.90	6.59	2.14	11.05	1.09	11.05	2.51
	34.53		0.37		0.50		0.91		1.56		1.08		2.41
	69.07		0.24		0.35		0.88		1.09		1.05		1.82
	103.60		0.15		0.23		0.68		0.44		0.71		1.07
	139.12		0.05		0.11		0.29				0.45		
241.24	0.00	1.55	0.38	2.65	0.51	7.12	0.91	7.12	2.13	11.96	1.09	11.96	2.54
	34.32		0.38		0.50		0.91		1.83		1.10		2.48
	68.65		0.30		0.43		0.91		1.21		1.10		2.14
	102.97		0.21		0.32		0.87		0.68		1.10		1.53
	138.27		0.11		0.19		0.59				0.70		0.93
275.57	0.00	1.63	0.38	2.84	0.51	7.61	0.89	7.61	2.14	12.76	1.08	12.76	2.57
	34.32		0.38		0.51		0.89		1.99		1.12		2.44
	68.65		0.35		0.47		0.88		1.52		1.12		2.43
	102.97		0.26		0.40		0.88		0.90		1.12		1.89
	138.27		0.16		0.27		0.80		0.22		0.96		1.31
309.89	0.00	1.74	0.38	3.07	0.51	8.06	0.87	8.06	2.14	13.55	1.09	13.55	2.61
	34.32		0.38		0.51		0.87		2.00		1.09		2.46
	68.65		0.37		0.51		0.87		1.94		1.10		2.39
	102.97		0.31		0.44		0.87		1.20		1.10		2.21
	138.27		0.21		0.35		0.87		0.70		1.05		1.70
347.30	0.00	1.82	0.38	3.22	0.52	8.48	0.89	8.48	2.14	14.27	1.10	14.27	2.63
	34.32		0.38		0.52		0.89		2.07		1.10		2.55
	68.65		0.38		0.52		0.89		2.00		1.12		2.47
	102.97		0.36		0.50		0.89		1.60		1.12		2.36
	138.27		0.30		0.37		0.86		0.96		1.12		1.86
	172.60		0.22		0.28		0.86		0.42		1.04		1.28
	206.92		0.13		0.19		0.64				0.80		0.52
	241.24		0.04		0.08		0.38				0.49		
	275.57		(2.60)		(2.74)		(2.78)		(2.02)		(2.88)		(2.29)

(数値) は、エジェクターがガス吸入しなくなる吐出側の圧力となります

 Mazzei® 高性能耐食エジェクター パラメーターシート													
液吸入の場合：駆動水圧力34.32～347.30kPa													
駆動圧力		Model 584		Model 684		Model 878-2		Model 885X-2		Model 1078-2		Model 1583	
		1/2" & 3/4" ネジ接続		3/4" ネジ接続		1" ネジ接続		1" ネジ接続		1" ネジ接続		1.5" ネジ接続	
駆動水圧力	吐出圧力	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量
kPa	kPa	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min
34.32	0.00	7.91	1.84	13.25	1.73	13.82	3.97	13.47	4.92	20.74	6.40	40.6	8.57
	6.86		1.82		1.28		2.28		3.95		2.93		5.33
	13.73		1.80		0.87		1.50		2.69		1.40		3.36
	20.59		1.60		0.42		0.46		0.98		0.17		
	27.46		0.63		0.35		0.11						
		(0.31)		(0.30)		(0.28)		(0.28)		(0.28)		(0.31)	
68.65	0.00	11.20	1.78	18.77	1.72	19.57	5.92	19.08	7.31	29.30	6.67	57.4	13.87
	13.73		1.78		1.72		3.91		5.73		4.78		9.07
	34.32		1.73		1.17		2.30		2.82		2.64		4.97
	48.05		0.84		0.69		1.00		1.22		1.21		2.65
	54.92		0.69		0.38		0.23				0.28		
		(0.63)		(0.60)		(0.61)		(0.53)		(0.57)		(0.61)	
102.97	0.00	13.70	1.78	22.97	1.65	23.96	5.51	23.35	8.54	35.88	6.39	70.3	14.21
	34.32		1.76		1.65		3.92		5.25		5.04		10.33
	48.05		1.77		1.58		2.87		3.66		4.08		7.85
	68.65		0.88		0.81		1.49		1.21		2.16		5.46
	82.38		0.70		0.44		0.45				1.07		0.92
		(0.95)		(0.91)		(0.88)		(0.77)		(0.92)		(0.91)	
138.27	0.00	15.82	1.57	26.53	1.59	27.67	5.23	26.99	8.95	41.45	6.20	81.2	14.39
	34.32		1.57		1.59		5.08		7.40		6.02		12.96
	68.65		1.50		1.59		3.07		3.64		4.42		9.06
	82.38		1.21		1.16		2.12		2.28		3.25		8.31
	102.97		0.92		0.66		1.33				1.91		4.18
		(1.27)		(1.16)		(1.16)		(0.98)		(1.22)		(1.26)	
172.60	0.00	17.68	1.59	29.67	1.57	30.92	5.19	30.17	9.00	46.33	6.05	90.8	14.31
	34.32		1.59		1.57		5.13		8.56		6.10		14.28
	68.65		1.59		1.57		4.62		6.09		5.64		12.23
	102.97		1.31		1.54		2.86		2.42		4.30		9.34
	138.27		0.77		0.33		1.27				2.01		3.09
		(1.55)		(1.48)		(1.48)		(1.20)		(1.54)		(1.55)	
206.92	0.00	19.38	1.60	32.48	1.55	33.88	5.04	33.04	9.09	50.76	5.95	99.5	14.29
	34.53		1.60		1.55		5.00		8.88		5.96		14.28
	69.07		1.57		1.55		4.86		7.90		5.96		13.35
	103.60		1.59		1.55		4.12		4.37		5.18		10.55
	139.12		1.15		0.93		2.23		0.91		3.50		7.92
	173.65	(1.90)	0.73	(1.83)	0.43	(1.84)		(1.44)		(1.83)	1.13	(1.83)	1.15
241.24	0.00	20.93	1.61	35.09	1.56	36.56	5.01	35.69	8.98	54.84	5.93	107.4	14.30
	34.32		1.61		1.55		5.01		8.94		5.93		14.29
	68.65		1.60		1.56		4.89		8.56		5.93		14.14
	102.97		1.59		1.56		4.70		6.73		5.80		12.98
	138.27		1.38		1.57		3.30		3.42		4.68		10.40
	172.60	(2.22)	1.04	(2.07)	0.82	(2.12)	1.91	(1.69)		(2.11)	2.98	(2.07)	5.62
275.57	0.00	22.37	1.62	37.51	1.57	39.10	4.89	38.15	8.89	58.63	5.88	114.8	14.34
	34.32		1.61		1.58		4.89		8.90		5.88		14.43
	68.65		1.62		1.59		4.89		8.77		5.88		14.33
	102.97		1.61		1.58		4.89		8.08		5.88		13.91
	138.27		1.59		1.58		4.64		5.71		5.79		12.17
	172.60	(2.50)	1.35	(2.46)	1.56	(2.42)	3.19	(1.90)	2.33	(2.42)	4.56	(2.35)	9.68
	206.92		0.95		0.68		1.78				2.69		5.14
309.89	0.00	23.73	1.63	39.78	1.58	41.48	5.02	40.46	8.89	62.19	5.86	121.8	14.38
	34.32		1.64		1.58		5.02		8.81		5.86		14.40
	68.65		1.64		1.58		5.02		8.78		5.86		14.38
	102.97		1.63		1.58		5.02		8.51		5.86		14.10
	138.27		1.62		1.58		4.97		7.07		5.92		13.40
	172.60	(2.81)	1.49	(2.64)	1.59	(2.70)	4.23	(2.18)	4.70	(2.72)	5.48	(2.64)	11.03
	206.92		1.22		1.30		2.79		1.46		4.18		7.13
	241.24		0.85		0.53		1.39				2.32		2.97
347.30	0.00	25.02	1.61	41.94	1.58	43.72	4.72	42.66	8.81	65.56	5.83	128.4	14.35
	34.32		1.61		1.58		4.72		8.86		5.83		14.35
	68.65		1.61		1.58		4.72		8.86		5.83		14.28
	102.97		1.61		1.58		4.72		8.77		5.83		14.23
	138.27		1.60		1.57		4.72		8.08		5.83		14.16
	172.60	(3.16)	1.54	(2.95)	1.57	(2.97)	4.31	(2.53)	6.73	(3.09)	5.83	(2.95)	12.85
	206.92		1.36		1.08		3.54		3.72		5.45		10.88
	241.24		0.99		0.58		2.31		0.82		4.06		7.61
	275.57		0.18		0.42		0.60				2.21		2.55

(数値) は、エジェクターがガス吸入しなくなる吐出側の圧力となります

 Mazzei® 高性能耐食エジェクター パラメーターシート													
液吸入の場合：駆動水圧力34.32~347.30kPa													
駆動圧力		Model 1585X		Model 1587		Model 2081		Model 2083X		Model 3090		Model 4091	
		1.5" ネジ接続		1.5" ネジ接続		2" ネジ接続		2" ネジ接続		3" ネジ接続		4" ネジ接続	
駆動水圧力	吐出圧力	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量
kPa	kPa	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min
34.32	0.00	40.6	7.8	67.0	15.4	130	39.7	31.8	28.8	288	66.2	643	132.5
	6.86		4.7		6.5		39.7		10.0		56.8		94.6
	13.73		1.7		5.8		39.7				47.7		75.7
	20.59				3.4		13.5				28.8		53.0
	27.46	(0.25)		(0.29)		(0.32)	8.6	(0.10)		(0.28)		(0.32)	22.7
68.65	0.00	57.4	15.2	94.7	17.0	183	39.7	49.6	35.4	409	91.2	810	177.9
	13.73		9.8		15.7		39.7		9.7		91.2		177.9
	34.32		2.7		6.5		29.5				54.9		117.3
	48.05				3.7		9.4				25.0		49.2
	54.92	(0.46)		(0.61)	0.9	(0.63)	1.9	(0.17)		(0.60)		(0.62)	15.1
102.97	0.00	70.3	16.5	116.0	17.1	224	39.8	60.9	42.4	500	90.5	950	177.9
	34.32		10.0		11.7		39.3				90.1		177.9
	48.05		5.5		9.7		36.4				65.9		143.8
	68.65				6.2		13.4				34.8		45.4
	82.38	(0.66)		(0.95)	2.4	(0.94)	4.8	(0.26)		(0.95)	18.9	(0.92)	22.7
138.27	0.00	81.2	19.5	134.0	16.8	259	39.8	71.5	47.8	579	89.3	1030	177.9
	34.32		14.6		16.8		39.8		14.9		89.3		177.9
	68.65		7.6		11.0		29.5				73.8		170.3
	82.38		2.5		9.0		18.8				50.0		113.6
	102.97	(0.89)		(1.20)	5.5	(1.23)	9.6	(0.40)		(1.20)	27.3	(1.23)	45.4
172.60	0.00	90.8	20.5	149.7	16.7	290	39.8	82.5	51.2	647	84.8	1162	177.9
	34.32		17.4		16.7		39.8		27.1		84.8		177.9
	68.65		12.9		14.5		39.5				85.5		177.9
	102.97		3.2		9.9		25.5				58.7		124.9
	138.27	(1.08)		(1.55)	3.5	(1.57)	8.5	(0.50)		(1.51)	7.2	(1.53)	26.5
206.92	0.00	99.5	20.4	164.0	16.6	317	39.8	87.4	53.6	708	82.5	1257	177.9
	34.53		18.9		16.5		39.8		49.2		82.5		177.9
	69.07		15.8		16.9		39.8				82.5		177.9
	103.60		8.7		12.6		32.3				81.0		162.8
	139.12				10.4		21.5				36.3		87.1
241.24	0.00	107.4	20.6	177.2	18.0	343	39.8	92.4	53.8	765	81.4	1363	177.9
	34.32		20.1		18.0		39.8		42.3		81.4		177.9
	68.65		18.1		18.1		39.8		18.2		79.9		177.9
	102.97		12.9		15.9		39.5				79.9		177.9
	138.27		4.2		12.1		29.0				57.2		166.5
275.57	0.00	114.8	20.5	189.4	18.1	366	39.8	99.9	56.6	818	79.1	1446	177.9
	34.32		20.3		18.0		39.8		58.0		79.1		177.9
	68.65		19.4		17.8		39.8		24.5		79.1		177.9
	102.97		16.2		17.6		39.8				79.1		177.9
	138.27		9.2		15.4		33.0				70.0		177.9
309.89	0.00	121.8	20.6	200.9	16.4	389	39.8	104.8	59.8	867	79.5	1522	177.9
	34.32		20.4		16.4		39.8		47.2		79.5		177.9
	68.65		20.1		16.4		39.8		30.6		79.5		177.9
	102.97		18.1		16.2		39.8				79.5		177.9
	138.27		13.3		16.2		38.3				75.7		177.9
347.30	0.00	128.4	20.4	211.8	16.4	410	39.8	108.3	74.1	916	78.0	1575	177.9
	34.32		20.1		16.4		39.8		80.6		78.0		177.9
	68.65		19.9		16.4		39.8		36.5		78.0		177.9
	102.97		18.7		16.3		39.8				78.0		177.9
	138.27		15.9		16.2		39.8				78.0		177.9
	172.60	(2.28)	9.9	(2.88)	15.9	(2.92)	37.1	(1.01)		(2.85)	75.3	(3.03)	177.9
	206.92		2.9		13.0		28.6				55.6		166.5
	241.24				8.7		18.9				31.4		102.2
	275.57				4.7		7.3						22.7

(数値) は、エジェクターがガス吸入しなくなる吐出側の圧力となります

 Mazzei® 高性能耐食エジェクター パラメーターシート													
液吸入の場合：駆動水圧力413.84~827.68kPa													
駆動圧力		Model 283		Model 287		Model 384		Model 384X		Model 484		Model 484X	
		1/2" ネジ接続		1/2" ネジ接続		1/2" ネジ接続		1/2" ネジ接続		1/2" & 3/4" ネジ接続		3/4" ネジ接続	
駆動水圧力	吐出圧力	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量
kPa	kPa	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min
413.84	0.00	2.04	0.38	3.48	0.52	9.31	0.87	9.31	2.17	15.63	1.12	15.63	2.68
	34.32		0.38		0.52		0.87		2.16		1.12		2.67
	68.65		0.38		0.49		0.86		2.15		1.12		2.42
	102.97		0.38		0.49		0.86		2.01		1.12		2.40
	138.27		0.36		0.49		0.85		1.53		1.12		2.37
	206.92		0.24		0.36		0.78		0.57		1.09		1.46
	241.24		0.15		0.26		0.74		0.10		0.96		0.71
	275.57		0.08		0.17		0.53				0.76		
	309.89				0.04		0.16				0.25		
		(3.20)		(3.30)		(3.33)		(2.49)		(3.57)		(2.70)	
482.49	0.00	2.20	0.38	3.75	0.52	10.03	0.77	10.03	2.22	16.88	1.14	16.88	2.67
	34.32		0.38		0.52		0.77		2.26		1.14		2.68
	68.65		0.38		0.52		0.77		2.19		1.08		2.49
	102.97		0.38		0.52		0.77		2.08		1.08		2.35
	138.27		0.38		0.52		0.77		1.94		1.08		2.25
	206.92		0.33		0.47		0.77		1.13		1.08		1.98
	275.57		0.18		0.30		0.75		0.22		1.03		1.03
	309.89		0.12		0.22		0.69				0.85		0.57
	345.19		0.06		0.11		0.47				0.72		
	379.52	(3.80)		(3.87)		(3.84)		(2.92)		(4.11)	0.09	(3.23)	
551.13	0.00	2.27	0.38	4.01	0.52	10.75	0.74	10.75	2.18	18.05	1.07	18.05	2.67
	34.32		0.38		0.52		0.74		2.16		1.07		2.65
	68.65		0.38		0.52		0.74		2.19		1.07		2.64
	102.97		0.38		0.52		0.74		2.08		1.07		2.57
	138.27		0.38		0.52		0.74		2.00		1.02		2.57
	206.92		0.38		0.51		0.74		1.66		1.03		2.51
	275.57		0.28		0.40		0.74		0.74		1.00		1.70
	345.19		0.15		0.26		0.71				0.94		0.43
	413.84				0.06		0.43				0.39		
	448.16	(4.25)		(4.43)		(4.35)		(3.32)		(4.64)		(3.65)	
620.76	0.00	2.46	0.38	4.28	0.52	11.39	0.71	11.39	2.20	19.15	0.86	19.15	2.67
	34.32		0.38		0.52		0.71		2.16		0.86		2.65
	68.65		0.38		0.52		0.71		2.17		0.86		2.57
	138.27		0.38		0.52		0.71		2.08		0.86		2.57
	206.92		0.38		0.52		0.71		1.87		0.86		2.49
	275.57		0.38		0.50		0.71		1.17		0.86		2.11
	345.19		0.22		0.36		0.71		0.31		0.86		1.66
	413.84		0.10		0.22		0.69				0.84		
	482.49				0.01		0.30				0.27		
	516.81	(4.78)		(4.99)		(4.99)		(3.73)		(5.20)		(4.13)	
689.41	0.00	2.61	0.38	4.50	0.49	12.00	0.69	12.00	2.12	20.17	0.84	20.17	2.68
	34.32		0.38		0.49		0.69		2.09		0.84		2.65
	68.65		0.38		0.49		0.69		2.06		0.84		2.57
	138.27		0.38		0.49		0.69		2.01		0.84		2.50
	206.92		0.38		0.49		0.69		2.00		0.84		2.57
	275.57		0.38		0.47		0.69		1.85		0.84		2.21
	345.19		0.32		0.45		0.69		0.77		0.83		1.71
	413.84		0.19		0.33		0.69				0.84		0.96
	482.49		0.08		0.19		0.66				0.81		
	551.13	(5.34)		(5.55)		(5.55)		(4.15)		(5.83)	0.06	(4.60)	
827.68	0.00	2.88	0.38	5.00	0.40	13.13	0.68	13.13	2.14	22.10	0.78	22.10	2.89
	34.53		0.38		0.40		0.68		2.12		0.78		2.77
	69.07		0.38		0.40		0.68		2.09		0.78		2.73
	139.12		0.38		0.40		0.68		2.00		0.78		2.65
	208.18		0.38		0.40		0.68		1.93		0.78		2.54
	277.25		0.38		0.40		0.68		1.93		0.77		2.32
	347.30		0.35		0.38		0.68		1.59		0.77		2.02
	416.37		0.33		0.37		0.68		0.88		0.77		1.57
	485.43		0.25		0.30		0.68		0.13		0.77		1.29
	554.50		0.15		0.23		0.68				0.77		
	624.55		0.06		0.09		0.54				0.74		
	693.61	(6.54)		(6.68)		(6.81)		(5.01)		(7.01)		(5.62)	

(数値) は、エジェクターがガス吸入しなくなる吐出側の圧力となります

 Mazzei® 高性能耐食エジェクター パラメーターシート													
液吸入の場合：駆動水圧力413.84~827.68kPa													
駆動圧力		Model 584		Model 684		Model 878-2		Model 885X-2		Model 1078-2		Model 1583	
		1/2" & 3/4" ネジ接続		3/4" ネジ接続		1" ネジ接続		1" ネジ接続		1" ネジ接続		1.5" ネジ接続	
駆動水圧力	吐出圧力	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量
kPa	kPa	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min
413.84	0.00	27.40	1.67	45.95	1.59	47.88	4.57	46.71	8.88	71.80	5.85	140.7	14.49
	34.32		1.67		1.58		4.57		8.88		5.85		14.44
	68.65		1.67		1.60		4.57		8.89		5.85		14.45
	102.97		1.67		1.60		4.57		8.89		5.85		14.32
	138.27		1.65		1.59		4.57		8.74		5.85		14.37
	206.92		1.60		1.59		4.49		6.95		5.87		13.03
	241.24		1.50		1.59		4.00		4.62		5.79		11.50
	275.57		1.27		0.85		2.62		2.10		4.87		9.33
	309.89		0.91		0.45		1.03				2.80		5.18
		(3.76)		(3.52)		(3.60)		(3.02)		(3.59)		(3.47)	
482.49	0.00	29.60	1.63	49.62	1.60	51.74	4.65	50.45	8.90	77.55	5.89	151.9	14.43
	34.32		1.63		1.60		4.65		8.90		5.89		14.43
	68.65		1.64		1.61		4.65		8.86		5.89		14.43
	102.97		1.64		1.60		4.65		8.86		5.89		14.43
	138.27		1.63		1.61		4.65		8.87		5.89		14.43
	206.92		1.62		1.61		4.65		8.55		5.90		14.24
	275.57		1.62		1.61		4.26		5.53		5.83		12.53
	309.89		1.47		1.31		2.96		2.81		5.16		10.07
	345.19		1.06		0.67		1.94				3.44		7.85
	379.52		0.57		0.44		0.81				1.82		2.73
		(4.43)		(4.10)		(4.10)		(3.59)		(4.14)		(3.99)	
551.13	0.00	31.64	1.65	53.07	1.61	55.30	4.68	53.94	8.82	82.89	5.92	162.4	14.61
	34.32		1.65		1.61		4.68		8.82		5.92		14.61
	68.65		1.65		1.61		4.68		8.88		5.92		14.61
	102.97		1.65		1.62		4.68		8.82		5.92		14.61
	138.27		1.66		1.62		4.68		8.88		5.92		14.61
	206.92		1.66		1.62		4.68		8.80		5.92		14.61
	275.57		1.66		1.62		4.65		7.83		5.98		13.91
	345.19		1.58		1.62		3.59		3.79		5.77		11.19
	413.84		1.08		0.99		1.63				3.34		5.88
	448.16		0.50		0.32		0.50				2.08		0.76
		(5.10)		(4.71)		(4.75)		(4.01)		(4.82)		(4.57)	
620.76	0.00	33.57	1.71	56.28	1.63	58.67	4.68	57.23	8.92	87.93	5.96	172.3	14.47
	34.32		1.71		1.63		4.68		8.82		5.96		14.47
	68.65		1.71		1.62		4.68		8.92		5.96		14.47
	102.97		1.73		1.63		4.68		8.82		5.96		14.47
	138.27		1.72		1.63		4.68		8.85		5.96		14.47
	206.92		1.72		1.63		4.68		8.63		6.03		14.45
	275.57		1.72		1.63		4.42		6.52		5.95		13.74
	345.19		1.54		1.63		3.02		2.19		5.34		11.22
	413.84		0.84		1.62		1.15				2.50		3.10
	482.49		0.33		0.84		0.05				1.30		
	516.81	(5.66)		(5.34)		(5.32)		(4.64)		(5.41)		(5.14)	
689.41	0.00	35.39	1.81	59.31	1.48	61.85	4.82	60.30	8.90	92.69	5.94	181.6	14.64
	34.32		1.81		1.53		4.82		8.92		5.94		14.64
	68.65		1.81		1.53		4.82		8.90		5.94		14.64
	102.97		1.84		1.51		4.82		8.92		5.94		14.64
	138.27		1.83		1.51		4.82		8.85		5.94		14.64
	206.92		1.82		1.51		4.82		8.81		5.94		14.64
	275.57		1.82		1.51		4.70		8.26		5.93		14.41
	345.19		1.79		1.51		4.28		5.53		5.99		13.01
	413.84		1.47		1.52		2.82		2.06		5.13		9.25
	482.49		1.06		1.36		0.82				1.93		1.62
	551.13	(6.33)		(5.98)		(5.94)		(5.13)		(6.05)		(5.72)	
827.68	0.00	38.76	2.03	64.99	1.55	67.71	4.75	66.05	8.87	101.6	5.96		
	34.53		2.03		1.58		4.75		8.88		5.96		
	69.07		2.03		1.56		4.75		8.87		5.96		
	139.12		2.03		1.55		4.75		8.88		5.96		
	208.18		2.03		1.56		4.75		8.87		5.96		
	277.25		2.01		1.55		4.75		8.88		5.96		
	347.30		2.01		1.54		4.75		8.53		5.96		
	416.37		2.00		1.56		4.73		8.28		6.01		
	485.43		2.00		1.55		4.43		5.34		5.96		
	554.50		1.80		1.37		3.86		1.77		5.73		
	624.55		1.08		1.23		2.18				3.86		
	693.61	(7.52)	0.69	(7.17)	1.14	(7.14)	0.54	(5.98)		(7.17)	1.41	(6.92)	

(数値) は、エジェクターがガス吸入しなくなる吐出側の圧力となります

 Mazzei® 高性能耐食エジェクター パラメーターシート													
液吸入の場合：駆動水圧力413.84~827.68kPa													
駆動圧力		Model 1585X		Model 1587		Model 2081		Model 2083X		Model 3090		Model 4091	
		1.5" ネジ接続		1.5" ネジ接続		2" ネジ接続		2" ネジ接続		3" ネジ接続		4" ネジ接続	
駆動水圧力	吐出圧力	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量	駆動水流量	ガス吸入流量
kPa	kPa	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min
413.84	0.00	140.7	20.2	232.0	17.4	449	39.8	119.2	85.2	1003	78.3	1741	177.9
	34.32		20.1		17.4		39.8		86.0		78.3		177.9
	68.65		20.0		17.4		39.8		53.7		78.3		177.9
	102.97		19.4		17.4		39.8		32.8		78.3		177.9
	138.27		18.2		17.4		39.8				78.3		177.9
	206.92		11.0		17.1		37.9				78.0		177.9
	241.24		4.8		16.4		32.1				71.2		174.1
	275.57				13.4		24.0				48.1		159.0
	309.89				7.4		13.7				21.6		106.0
		(2.69)		(3.51)		(3.52)		(1.26)		(3.45)		(3.59)	
482.49	0.00	151.9	20.0	250.6	17.5	485	39.8	127.9	90.2	1083	77.6	1874	174.1
	34.32		20.0		17.5		39.8		95.2		77.6		174.1
	68.65		20.0		17.5		39.8		79.6		77.6		174.1
	102.97		19.7		17.5		39.8		45.4		77.6		174.1
	138.27		19.0		17.5		39.8		27.7		77.6		174.1
	206.92		16.4		17.3		39.8				77.6		174.1
	275.57		4.3		16.6		33.4				76.1		174.1
	309.89				13.2		27.8				69.3		174.1
	345.19				9.5		20.6				45.4		117.3
	379.52				3.7		9.0				25.4		60.6
		(3.14)		(4.01)		(4.11)		(1.47)		(4.11)		(4.25)	
551.13	0.00	162.4	20.3	267.9	17.4	518	39.8	131.7	91.7	1158	77.6	2014	170.3
	34.32		20.3		17.4		39.8		95.8		77.6		170.3
	68.65		20.3		17.4		39.8		88.1		77.6		170.3
	102.97		20.3		17.4		39.8		52.1		77.6		170.3
	138.27		19.6		17.4		39.8		36.3		77.6		170.3
	206.92		18.1		17.4		39.8				77.6		170.3
	275.57		13.2		17.2		38.1				77.6		170.3
	345.19				14.5		31.9				73.1		170.3
	413.84				5.8		17.0				37.5		113.6
	448.16				3.2		3.8				18.9		53.0
		(3.59)		(4.64)		(4.68)		(1.70)		(4.75)		(4.89)	
620.76	0.00	172.3	19.5	284.1	17.3	550	39.8	138.5	93.8	1226	77.6	2154	159.0
	34.32		19.5		17.3		39.8		96.3		77.6		159.0
	68.65		19.5		17.3		39.8		93.5		77.6		159.0
	138.27		19.1		17.3		39.8		68.5		77.6		159.0
	206.92		18.7		17.3		39.8		40.3		77.6		159.0
	275.57		17.1		17.3		39.8				77.6		159.0
	345.19		6.7		17.2		38.0				77.6		151.4
	413.84				13.1		28.9				68.9		147.6
	482.49				3.9		11.3				29.5		106.0
	516.81												53.0
		(4.04)		(5.20)		(5.31)		(1.86)		(5.38)		(5.56)	
689.41	0.00	181.6	19.2	299.5	17.4	579	39.8	148.8	91.3	1294	77.6	2271	159.0
	34.32		19.2		17.4		39.8		96.2		77.6		159.0
	68.65		19.2		17.4		39.8		91.5		77.6		159.0
	138.27		18.9		17.4		39.8		63.7		77.6		159.0
	206.92		17.8		17.4		39.8		55.9		77.6		159.0
	275.57		17.3		17.4		39.8				77.6		159.0
	345.19		12.2		17.3		39.2				77.6		159.0
	413.84		0.9		16.8		37.5				77.2		159.0
	482.49				11.3		26.0				59.4		147.6
	551.13				3.9		7.6				23.8		56.8
		(4.44)		(5.76)		(5.84)		(2.09)		(5.98)		(6.23)	
827.68	0.00	198.9		328.1	17.0	598	39.8	163.5	91.9				
	34.53				17.0		39.8						
	69.07				17.0		39.8						
	139.12				17.0		39.8						
	208.18				17.0		39.8						
	277.25				17.0		39.8						
	347.30				17.0		39.8						
	416.37				17.0		38.6						
	485.43				17.0		37.5						
	554.50				14.3		33.0						
	624.55				6.7		19.5						
	693.61												
		(5.29)		(6.88)		(7.09)		(2.57)					

(数値) は、エジェクターがガスを吸入しなくなる吐出側の圧力となります